




## 破碎机



SGS-6080S



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

## 编码原则

SGS - xx xxx S



单轴破碎机刀具


## 本机特点

- 铣削式破碎设计，噪音低、能耗小、粉碎颗粒均匀，可根据客户要求选择不同筛网
- 转子使用表面凹陷的方形刀块，可减少摩擦热，当刀块一角磨损时，可简单地转换刀块继续使用，提高切割效率
- 自动控制的液压推料装置，可调节推料速度快慢，使生产达到最优化 (SGS-4860S除外)
- 配备独立的操控台，有自动和手动两种操作模式可供选择，操作灵活且安全
- 机器通过V型带连接传动轴及带轮，使其运行平稳、拆装方便
- 减速电机安装于刀轴上，直接驱动刀轴旋转进行破碎
- 机脚上安装避震脚，减少机器破碎时的震动
- 逆向报警功能，当电源接入错误时，机器将无法启动并警报
- 电流继电器及电机过载等多重保护



SGS-4860S


## 应用范围




1. 静音集中粉碎机
2. 破碎机
3. 金属探测输送机
4. 上行式皮带输送机
5. 旋风器

## 外形尺寸


## 规格表



SGS-4860S



SGS-6080S/SGS-75120S



SGS-150200S

| 机 型                          | SGS- | 4860S | 6080S | 75120S | 150200S |
|------------------------------|------|-------|-------|--------|---------|
| 电机功率 (kW)                    |      | 15    | 37    | 55     | 2 × 75  |
| 主轴转速 (rpm)                   |      | 65    | 73    | 73     | 47      |
| 液压系统电机功率 (kW)                |      | -     | 3.7   | 3.7    | 11      |
| 刀具材质                         |      | SKD11 | SKD11 | SKD11  | SKD11   |
| 固定刀片数量                       |      | 2     | 4     | 6      | 5       |
| 转动刀片数量                       |      | 39    | 57    | 93     | 102     |
| 破碎室尺寸 (cm)                   |      | 48×60 | 60×80 | 75×120 | 150×200 |
| 最大粉碎能力 (kg/hr)               |      | 400   | 1000  | 1500   | 2500    |
| 粉碎时噪音 dB(A)                  |      | 110   | 110   | 110    | 110     |
| 筛网孔径 (mm)                    |      | φ30   | φ30   | φ30    | φ60     |
| 筛网孔径 (φ20, φ25, φ35, φ50 mm) |      | ○     | ○     | ○      | ○       |
| 破碎料输送装置                      |      | ○     | ○     | ○      | -       |
| 进料箱                          |      | √     | ○     | ○      | -       |
| H (mm)                       |      | 2115  | 2300  | 2535   | 3530    |
| H1 (mm)                      |      | 2710  | 3350  | 3895   | 3756    |
| H2 (mm)                      |      | 744   | 610   | 745    | 880     |
| H3 (mm)                      |      | 510   | 940   | 1025   | 2340    |
| W (mm)                       |      | 720   | 235   | 290    | 800     |
| W1 (mm)                      |      | 1100  | 2050  | 2260   | 3310    |
| D (mm)                       |      | 1450  | 1914  | 2337   | 3916    |
| D1 (mm)                      |      | 700   | 824   | 1224   | 2265    |
| D2 (mm)                      |      | 600   | 790   | 1190   | 2000    |
| D3 (mm)                      |      | 1045  | 800   | 1200   | 1575    |
| 淨重 (kg)                      |      | 1620  | 3970  | 5500   | 17815   |

- 注：1) “√”表示标准配置，“○”表示选装件，“-”表示无  
2) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素  
3) 破碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同  
4) SKD11为日本JIS标准编号  
5) 为避免塑料粘刀，所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎  
6) 机器电压规格为：3Φ，400VAC，50Hz

## 信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话：+886 2 2680 9119

传真：+886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

## 制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2025-12-15-04 版权所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)